

Zajišťovací kolíky • s tažným kroužkem

22120.1420



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Tažný kroužek

- Nerez 1.4310

Montáž

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Obsluha


U provedení s aretací se tažný kroužek po zatažení čepu zajišťovacího kolíku pootočí o 90° do zářezu (pokud má čep zůstat zasunutý).

Další informace


Další produkty

- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík
- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

Informace pro objednání


Rozměry								Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		 max.		Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ min.	l ₂	l ₃	l ₄	m		F ₁ ~	F ₂ ~			
-0,05 -0,1													
[mm]								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
bez aretace – obrázek 1, Nerez													
8	M16 x 1,5	2	9	34	44	25	22	9	7	27	250	45	22120.1420

¹⁾ statistická střední hodnota

Príslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]		Obj. č.
kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.