

Zajišťovací kolíky • s rychloaretačním tlačítkem

22122.0215



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Pouzdro

- Ocel, bryňovaná

Tlačítko

- Termoplast POM, červený

Zajišťovací čep

- Ocel, tvrzená

Držadlo

- Termoplast PA 6, černošedý, mat

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

Zatažením držadla se čep zasune dovnitř a zaaretuje. Vyčnívající červené tlačítko signalizuje jeho pozici (čep je zasunutý). Stlačením červeného tlačítka vyskočí čep zpět do vysunuté pracovní polohy.

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík
- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Informace pro objednání												
Rozměry							SW	Síla pružiny ¹⁾		min. max.		Obj. č.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄	[mm]	F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]	[g]	
-0,02 -0,04								[N]	[N]			
Ocel												
8	M16 x 1,5	8	30	59,5	26	8	19	8,5	26	-30	80	75 22122.0215

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]	 [g]	Obj. č.
Ocel				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.