

Zajišťovací kolíky • s rychloaretačním tlačítkem

22122.0325



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Tlačítko

- Termoplast POM, červený

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

- Termoplast PA 6, černošedý, mat

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

Zatažením držadla se čep zasune dovnitř a zaaretuje. Vyčnívající červené tlačítko signalizuje jeho pozici (čep je zasunutý). Stlačením červeného tlačítka vyskočí čep zpět do vysunuté pracovní polohy.

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík
- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry							SW	Síla pružiny ¹⁾		min. max.	[g]	Obj. č.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~			
-0,02 -0,04			[mm]				[mm]	[N]	[N]	[°C]		
Nerez												
10	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	9,5	38	-30 80	79	22122.0325

¹⁾ statistická střední hodnota

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.