

Zajišťovací kolíky přesné • s válcovým čepem

22130.0010



Popis produktu

Zajišťovací kolíky přesné s pouzdrum jsou optimálním řešením rychlého polohování a fixace. Díky preciznímu provedení zajišťovacího kolíku přesného s pouzdrum je dosaženo vysoké přesnosti zajištění polohy i při velké četnosti opakování zajištění.

Materiál

Čípek

- Cementační ocel, tvrzená, bryňovaná a broušená

Pouzdro

- Cementační ocel, tvrzená, bryňovaná a broušená

Pouzdro

- Cementační ocel, tvrzená, bryňovaná a broušená

Kulové držadlo

- Termoplast, černošedý

Montáž

K přesnému nastavení mají být kulové držadlo a čep odmaštěny a slepeny. Podrobný montážní návod si můžete stáhnout jako PDF soubor v části "Dokumenty".

Obsluha


U provedení s aretací se držadlo povytáhne a pootočí o 90°.

Další informace


Poznámky

Pouzdra se objednávají zvlášť.


Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Informace pro objednání


Rozměry										Síla pružiny ¹⁾			Obj. č.
d ₁ -0,005 -0,01	d ₂	d ₃ n6	d ₄	d ₅	l ₁ min.	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	F ₁ ~	F ₂ ~		
[mm]										[N]	[g]		
bez aretace – obrázek 1													
10	19	16	25	M6	10	2,5	31	13	25	15	30	79	22130.0010

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry						Obj. č.
	d ₁ +0,005	d ₂	d ₃ n6 [mm]	l ₁ min.	l ₂		
Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3							
	10	19	16	11	8,5	11	22130.0090

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.