

Zajišťovací kolíky přesné • s válcovým čepem

22130.0062



Popis produktu

Zajišťovací kolíky přesné s pouzdem jsou optimálním řešením rychlého polohování a fixace. Díky preciznímu provedení zajišťovacího kolíku přesného s pouzdem je dosaženo vysoké přesnosti zajištění polohy i při velké četnosti opakování zajištění.

Materiál

Čípek

- Cementační ocel, tvrzená, bryňovaná a broušená

Pouzdro

- Cementační ocel, tvrzená, bryňovaná a broušená

Pouzdro

- Cementační ocel, tvrzená, bryňovaná a broušená

Kulové držadlo

- Termoplast, černošedý

Montáž

K přesnému nastavení mají být kulové držadlo a čep odmaštěny a slepeny. Podrobný montážní návod si můžete stáhnout jako PDF soubor v části "Dokumenty".

Obsluha


U provedení s aretací se držadlo povytáhne a pootočí o 90°.

Další informace


Poznámky

Pouzdra se objednávají zvlášť.


Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Informace pro objednání


Rozměry											Síla pružiny ¹⁾			Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	F ₁	F ₂		
-0,005		n6			min.						~	~		
-0,01														
[mm]											[N]	[g]		
s aretací – obrázek 2														
12	23	20	32	M8	10	3	35	13	33	44,5	15	35	136	22130.0062

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	d ₁ +0,005	d ₂	Rozměry		l ₁ min.	l ₂		Obj. č.
			d ₃ n6					
	[mm]							
	[g]							
	Pouzdro pro zajišťovací kolíky přesné, válcové – obrázek 3							
	12	23	20		13	10,0	22	22130.0092

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.