


Boční odpružené kolíky

22140.0110



Popis produktu

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

Materiál

Koule

- Termoplast POM, bílý

Tělo

- Automatová ocel, brynýrovaná

Pružina

- Nerez

Montáž




Dávat pozor na montážní rozměr l_3 .

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Výkres s rozměry





Informace pro objednání

Rozměry						Montážní otvor H8 [mm]	Zdvih s [mm]	Síla pružiny ¹⁾		 min. max.		 [g]	Obj. č.
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]	[°C]			
[mm]													
kulička z termoplastu, standardní pružina, jednostranný – obrázek 1													
10	4	30	4,2	7	4	10	1	4,5	9	-30	50	16	22140.0110

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.