


Boční odpružené kolíky

22140.0112



Popis produktu

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

Materiál

Koule

- Termoplast POM, bílý

Tělo

- Automatová ocel, brynýrovaná

Pružina

- Nerez

Montáž




Dávat pozor na montážní rozměr l_3 .

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Výkres s rozměry





Informace pro objednání

Rozměry						Montážní otvor H8	Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		 min. max.			Obj. č.
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁	F ₂	min.	max.		
+0,1								~	~				
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
kulička z termoplastu, standardní pružina, jednostranný – obrázek 1													
12	5	35	4,8	9	5	12	1,6	6,5	13	-30	50	28	22140.0112

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.