

Boční odpružené kolíky

22140.0616



Popis produktu

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

Materiál

Koule

- Ložisková ocel, tvrzená

Tělo

- Automatová ocel, bryňovaná

Pružina

- Plast (PU)

Montáž


Dávat pozor na montážní rozměr l_3 .

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Výkres s rozměry





Informace pro objednání

Rozměry						Montážní otvor H8	Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾				Obj. č.	
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~	min.			max.
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]		
kulička z ložiskové oceli, zesílená pružina, oboustranný – obrázek 3													
16	5,5	35	7	11	15	16	1,5	110	220	-40	80	20	22140.0616

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.