

Řemenové třmeny • samojistné, s držákem

22330.0120



Popis produktu

Řemenovým třmenem v kombinaci s pouzdem lze rychle a bezpečně spojit díly. Pouzdra jsou vyrobena z nerez. K dispozici jsou tři varianty - montáž do dřeva (obr. 2 a obr. 4), montáž do plastu (obr. 3) a s přidržením (obr. 5 a obr. 6). Pouzdra (obr. 2, obr. 3 a obr. 5) umožňují aretaci v polohách 4 x 90°. Pouzdra (obr. 4 a obr. 6) se dají v zaaretovaném stavu otáčet o 360°.

Robustní díl vyrobený z nerez. Je bezúdržbový, bezhlučný a nelze jej ztratit.

Materiál

Čepová část

- Nerez 1.4305

Držák

- Nerez

Koule

- Nerez

Pružina

- Nerez

Montáž

Montáž do dřeva (obrázek 2 a 4)

1. Vyvrtat díru i předvrtanou díru pro pojistný šroub v souladu s pokyny
 2. Je doporučeno případné použití lepidla pro zajištění
 3. Nalisovat pouzdro
 4. Pouzdro zajistit šroubem
- Upozornění: Průměr vrtáku (D_2) pro předvrtání díry pro zajišťovací šroub závisí na použitém šroubu.

Montáž do plastu (obrázek 3)

1. Vyvrtat díru v souladu s pokyny
 2. Je doporučeno případné použití lepidla pro zajištění
 3. Našroubovat pouzdro
- Upozornění: Volitelný průměr vrtané díry závisí na tvrdosti plastu.

Obsluha

Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.

Značení

Při l_1 (pouzdra - obrázky 2, 3 a 4) nebo l_2 (řemenový třmen - obrázek 1) = 1,5 mm: značení linkou.

Další informace


Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.


Další produkty

- Řemenové třmeny, samojistné, s upevňovacími kroužky
- Řemenové třmeny, samojistné, s držákem, kompaktní tvar


Výkres s rozměry




Obr. 1




Obr. 2




Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5




Obr. 6

* Při l_1 (obrázky 2, 3 a 4) nebo l_2 (obrázek 1) = 1,5 mm: značení linkou.

Informace pro objednání

Jmenovitý průměr d ₁ [mm]	Rozměry									Zatížitelnost			 [g]	Obj. č.
	l ₁	l ₂	d ₂	d ₃	d ₄	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	max.				
										min.	max.			
										[kN]	[°C]			
Řemenové třmeny – obrázek 1														
9.5	40	1	4.5	14	11.1	36.6	23	9	12.5	2	-50	150	30	22330.0120

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.