

Stavitelné nohy • s upevňovacími otvory

22590.0822



Popis produktu

Použitelné jako stavitelná noha nebo opěrná patka. Mohou se vyrovnávat nerovnoběžnosti ploch až do úhlu 15 °.
Se dvěma upevňovacími otvory v talíři.

Materiál

Kulový element s čepem

- Nerez 1.4305

Kontramatice

- Nerez A2, ISO 4032

Talíř


- Nerez 1.4305

Další informace


Poznámky

U provedení $d_1 = M10$ a $M12$ je kontramatice dle DIN 934.

Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry								SW	Zatížitelnost při statickém zatížení max.		Obj. č.
d ₁	l ₁	d ₂ -0,5	d ₃	l ₂	l ₃	h ₁ ~	h ₂				
talíř a kloub s čepem z nerezí – obrázek 2											
M8	80	50	6,6	76	38	18	8,5	13	14	163	22590.0822

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.