

Přítlačné šrouby • s hlavou, kulička zajištěná proti přetočení
22700.0104



Popis produktu

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.
Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Materiál

- Koule**
- Ložisková ocel, tvrzená
- Šroub**
- Zušlechťená ocel, 1200 ± 100 N/mm²

Další informace

Poznámky

Pozor na výběh závitu l₄ !
Kulička zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.


Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -
Technická data -

Další produkty

- Přítlačné šrouby, s hlavou, kulička s ploškou

Výkres s rozměry





Informace pro objednání

Rozměry							SW	Zatížitelnost při statickém zatížení ¹⁾ max.		Obj. č.
d ₁	l ₂	d ₂	d ₃	l ₃	l ₄	průměr kuličky				
[mm]							[mm]	[kN]	[g]	
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechťená ocel										
M10	40	16	6	10	4,5	7	8	12	31	22700.0104

¹⁾ Údaje o zatížitelnosti neplatí pro provedení z nerezí.

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.