

Opěrky výkyvné • s kuličkou z tvrdokovu, rýhovanou a se samostatným vrácením do výchozí polohy

22731.0380



Popis produktu

Obzvlášť vhodné pro odlitky (s tvrdým povrchem) jako podpěra, opěrná patka a pro vestavbu do upínacích elementů.
Díky vrácení kuličky do výchozí polohy je pozice upínaných obrobků definovaná. Vracení kuličky zabraňuje její vzpříčení v šikmé poloze.

Materiál

Pružný element

- Termoplast PUR


Koule

- Tvrdokov, rýhovaný, niklovaný

Tělo

- Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

d ₁	d ₂	Rozměry		l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5	průměr kuličky	SW	Zatížitelnost při statickém zátížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	Obj. č.
		d ₃	[mm]							
20	M12	13,2		18	12	16	17	25	82	22731.0380

s vnějším závitem, kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, Zušlechtěná ocel

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.