

Opěrky výkyvné • nastavitelné

22740.0346



Popis produktu

Opěrky výkyvné lze použít pro vestavbu do upínacích elementů jako dorazy, podpěry nebo opěrné patky.

Materiál

Koule

- Ložisková ocel, tvrzená, čistá

Tělo

- Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Matice


- Ocel, brynýrovaná (ISO 4035)

Další informace


Poznámky

Kulička zajištěná proti přetočení.
Hodnoty zatížitelnosti platí také pro provedení z nerez.
Nestandardní provedení dle poptávky.

Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry						Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]		Obj. č.	
d ₁	l	l ₁	d ₂	e	průměr kuličky					
[mm]								[g]		
s kuličkou s ploškou, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 2, Zušlechtěná ocel										
M30 x 1,5	100	65	34,6	51	40	165	1355	920	22740.0346	

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.