

Upínky • s nosem

23180.0211




Popis produktu

Tato upínka (upínací čelist) s nosem se používá především pro mechanické upínání obrobků.


Materiál

- Zušlechtěná ocel, kalená, bryněrovaná

Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

Informace pro objednání

Jmenovitý rozměr b ₁ [mm]	Rozměry										Obj. č.
	l ₁	a ₁	a ₂	a ₃	b ₂ [mm]	b ₃	l ₂	l ₃	l ₄	[g]	
s drážkou – obrázek 2											
11	125	15	5	3,5	25	11,5	28	36	21	251	23180.0211

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.