


Upínače boční • s vyhlou pákou

23210.0325



No Photo
available

Popis produktu

Rychloupínací element tlačí obrobek současně na pevné dorazy ve vodorovném směru a na podpěry ve svislém směru. Jeho nízká stavba umožňuje celoplošné opracování obrobků. Ve spojení s dorazovým prvkem EH 23280. se může vytvořit speciální upínací přípravek.

Materiál



- Ocel, tvrzená, bryněovaná

Další informace

Další produkty

- Dorazové prvky, válcové


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Velikost T- drážky [mm]	d ₁	a	b	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	s	Horizontální upínací síla max. [kN]	[g]	Obj. č.
s plochou upínací čelistí, směr upínání doleva															
12	M12	11,6	48	12,5	38	63	16	62	190	72	40	4	7	868	23210.0325

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.