


Upínače boční • se šroubem

23210.0502



Popis produktu

Utažením přítlačného šroubu je obrobek současně tlačěn na dorazy ve vodorovném směru a na podpěry ve svislém směru. Výhodný pákový převod umožňuje vyvinout velkou horizontální upínací sílu. S maticemi pro T-drážku EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) se dá používat i u jiných velikostí T-drážky.

Materiál


- Ocel, tvrzená, bryněvaná, broušená

Další informace

Další produkty

- Matice pro T-drážku, DIN 508
- Matice pro T-drážku, dlouhé


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Velikost T-drážky	d ₁	d ₂	b	Rozměry						Horizontální upínací síla max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	 [g]	Obj. č.	
				h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	s					
[mm]	[mm]													
s prismatickou upínací čelistí – obrázek 2														
10	M8	8,4	32	24	20	8	52	28	3	7	3	266	23210.0502	

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.