

Upínače horní • otočné, velikost 60

23310.0061



Popis produktu

Upínač horní je univerzální mechanický upínací prvek pro rychlé a komfortní upnutí a výměnu obrobku pomocí rukou otočného upínacího ramene.

Upínače mají tyto výhody:

- Rychlé ruční upnutí pomocí upínacího šroubu nebo excentrické upínací páky.
- Snadná a rychlá výměna obrobků, kterou umožňuje pootočení upínače vlevo nebo vpravo.
- Kompaktní provedení s nízkými nároky na prostor při upínání.
- Jednoduché nastavení také na velké upínací výšky pomocí meziválců.

Vzhledem k tomu, že není u provedení s pákou známa síla, kterou působí obsluha, je upínací síla v tabulkách uvedena jako orientační hodnota. Průměrná hodnota byla stanovena testováním.

Materiál

- Cementační ocel, tvrzená, bryněrovaná a broušená

Montáž

Tyto upínače se upevňují dvěma způsoby:

1. pomocí matice pro T-drážku DIN 508 (EH 23010.) do T-drážky,
2. pomocí závrtného šroubu např. přímo do desky přípravku.

Válec musí dosedat celou plochou.

Upínací výška h_1 nesmí být překročena.

Další informace

Poznámky

This is a discontinued model. The successor model is available as a version with clamping screw (item no. 23310.0065 and 23310.0067).




Odkazy

Upínací výška může být zvýšena pomocí meziválců EH 23310. popř. podložek EH 1107., EH 1108. a EH 1617. Může být také snížena např. výkyvnými opěrkami.

Další produkty

- Meziválce
- Podložky
- Ploché klíče
- Podložky


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	d ₃	Rozměry						Zdvih	Upínací síla	Utahovací moment max.		Obj. č.
					h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃					
[mm]											[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
s upínacím šroubem – obrázek 2															
60	M12	44	17	M12	100 – 135	123 – 158	13	95	65	53	35	10	60	2694	23310.0061

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.