

Meziválce 23310.0167



Popis produktu

Meziválce mohou být použity ke zvětšení upínací výšky horního upínače EH 23310. Dále se mohou kombinovat s nastavitelnými podpěrami (EH 22680.), čípky (EH 22690.) a výkyvnými opěrkami (EH 22730. - EH 22741.).

Materiál


- Ocel, tvrzená, bryněrovaná, broušená

Další informace

Další produkty

- Podpěry, rýhovaná nebo s hrotem
- Podpěry, kolíkové
- Čípky
- Podpěry, nastavitelné
- Opěrky výkyvné
- Opěrky výkyvné, s kuličkou z tvrdokovu, ploška rýhovaná
- Opěrky výkyvné, se samostatným vrácením do výchozí polohy
- Opěrky výkyvné, s kuličkou z tvrdokovu, rýhovaná a se samostatným vrácením do výchozí polohy
- Opěrky výkyvné, nastavitelné
- Opěrky výkyvné, nastavitelné se samostatným vrácením do výchozí polohy



Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁ -0,1		l ₁ ±0,01		Rozměry		d ₂		l ₂		SW				Obj. č.	
				[mm]						[mm]		[g]			
obrázek 1															
60		140		M16		20		55		3056		23310.0167			

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.