


Kombinované upínače • s vodorovnou nohou

23330.4002



Popis produktu

Kombinovaný upínač sdružuje funkce přímého rychloupínače a svislého rychloupínače do jediného upínače. Tím není nutné použít dvou různých pákových rychloupínačů. Vodorovných i svislých upínacích pohybů je dosaženo jednoduchou obsluhou ergonomického držadla. Současné přesné polohování a bezpečné upnutí je zaručeno. Pákové rychloupínače jsou vyrobeny z hodnotných komponentů a jsou určeny pro dlouhodobě bezúdržbový provoz. Ergonomické 2-komponentní držadlo odolné olejům s neklouzavým jemným povrchem a svou velkou plochou úchopu umožňuje vysoký komfort obsluhy.

Materiál

Upínač

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Nýty

- Nerez


Držadlo

- plast

přítlačný šroub

- Ocel, zušlechtěná, pozinkovaná

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Velikost	Rozměry																				Přidrzná síla					Obj. č.
	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ min.	h ₅ max.	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ min.	l ₄ max.	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	F ₁	F ₂	min.	max.		
	[mm]																				[kN]		[°C]		[g]	
Ocel																										
2	5,5	53	17	34,5 – 39,5	74	62	36	12	25	32	22	150	33	15	5	10	55	0,5	7,5	40	1	1	-10	80	330	23330.4002

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.