

Středící upínací elementy • s upínacími segmenty

23340.0086



Popis produktu

Pro vystředění a upnutí obrobku. Precizní samovystředění s přesností $\pm 0,025$ mm. Díky broušeným upínacím segmentům mohou být upnuty obrobky s povrchem obrobem i neobrobem. Jsou vystředěny a přitaženy dolů k podložce. Tento středící upínací element vykazuje velké rozsahy upnutí při malých zástavbových rozměrech.

Možnost našroubování shora i zespoda.

Materiál

Základní těleso

- Nástrojová ocel, tvrzená, bryňovaná

Pružina

- Nerez

Upínací segmenty

- Nerez 1.4112, tvrzená a broušená

Montáž


Pokyn pro montáž shora: Odebrat horní talíř a šroub. Tělo našroubovat pomocí závitového kolíku zespoda a utáhnout shora přes vnitřní SW_2 .

Další informace

Další produkty

- Středící upínací elementy, s upínacími kuličkami
- Středící upínací elementy, s upínacími segmenty, ovládání zespoda
- Středící upínací elementy, s upínacími kuličkami, ovládání zespoda


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry												Počet segmentů n	Zdvih s	SW		Upínací síla F max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	Montážní otvor									Obj. č.
d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄ +0,3	h ₁ -1	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ -2	l ₁ ±0,1	t			SW ₁	SW ₂			D ₁ H7	D ₂	D ₃	D ₄	H ₁	H ₂	L ₁	+0,5±0,1		
[mm]														[mm]				[mm]		[mm]							
86,5	102,5	60	M16	5	51,1	30,3	25,6	10	72,1	25	15	6	9,2	14	17	10	354	60	5	16	M16	5	10	25	2000	23340.0086	

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žiadné látky SVHC s obsahom vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.