

Středící upínací elementy • s upínacími kuličkami, ovládání zespoda

23340.0338



Popis produktu

Pro bodové vystředění a upnutí obrobku za díru, je-li opatřen upínací dírou. Precizní samovystředění s přesností $\pm 0,025$ mm. Díky upínacím kuličkám mohou být upnuty obrobky s povrchem obrobeným i neobrobeným. Jsou vystředěny a přitaženy dolů k podložce. Tento středící upínací element vykazuje velké rozsahy upnutí při malých zástavbových rozměrech. **Možnost našroubování shora i zespoda.**

Materiál

Základní těleso

- Nástrojová ocel, tvrzená, bryněrovaná

Pružina

- Nerez

Upínací kuličky

- Nerez 1.4112, tvrzená a broušená

Montáž

Pokyn pro montáž shora: Odebrat horní talíř a šroub. Tělo našroubovat pomocí závitového kolíku zespoda a utáhnout shora přes vnitřní SW₂.

Obsluha


Ovládání zespoda manuální nebo automatizované (pneumaticky nebo hydraulicky).

Další informace

Další produkty

- Středící upínací elementy, s upínacími segmenty
- Středící upínací elementy, s upínacími kuličkami
- Středící upínací elementy, s upínacími segmenty, ovládání zespoda



Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry														Počet kuliček n	Zdvih s [mm]	SW			Upínací síla F max. [kN]	Utahovací moment max. [Nm]	Montážní otvor			Obj. č.			
d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄	d ₅ +0,3	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ -2	h ₅	h ₆ +1	h ₇ ~	l ₁ ±0,1			průměr kuličky	SW ₁	SW ₂			SW ₃	max. H ₁	max. H ₂		max. H ₃	max. H ₄	
[mm]																[mm]					[mm]				[mm]		
38,5	46,5	30	M12	M6	4	27,1	18	15,5	33	7,5	22,5	20	11	8	6	4,6	10	8	18	6,5	17	304123,5269	23340.0338				

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.