

Rychloupínače s excentrem • se šroubem
23390.0034



Popis produktu

K rychlému upnutí a uvolnění dílu bez jeho nechtěného pootočení.
U provedení "nastavitelný" (obr. 2) se dá měnit poloha páčky pomocí stavěcí matice.

Materiál

Podložka
• Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny



Páka
• Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem,
černá RAL 9005

Vnitřní díly
• Ocel, zinkovaná

Šroub
• Ocel, zinkovaná

Stavěcí matice
• Ocel, zinkovaná


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry							Zdvih s v poloze páky 90° [mm]	max. [°C]	[g]	Obj. č.
l	d ₂	h ₁ max. v upínací poloze	d ₃	d ₅	h ₂ max.	b				
[mm]										
se šroubem – obrázek 1, Ocel										
63	M5	35	16	18,5	16,4	16	0,75	80	65	23390.0034

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.