

Rychloupínače s excentrem • s vnitřním závitem

23390.0301



Popis produktu

K rychlému upnutí a uvolnění dílu bez jeho nechtěného pootočení.
U provedení "nastavitelný" (obr. 2) se dá měnit poloha páčky pomocí stavěcí matice.

Materiál

Podložka

- Termoplast POM, zesílený skelnými vlákny

Páka

- Žinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005

Závitová část

- Nerez 1.4305


Vnitřní díly

- Nerez 1.4305

Stavěcí matice

- Nerez 1.4305


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry										Zdvih s v poloze páky 90°	max.		Obj. č.
l	d ₁	d ₃	d ₄	h ₂ max.	Rozsah nastavení h ₃ min.	b	t ₁	t ₂ min. v upínací poloze		[mm]	[°C]	[g]	
s vnitřním závitem, nastavitelný – obrázek 2, Nerez													
63	M6	16	19	16,4	1,5	16	13	3		0,75	80	65	23390.0301

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.