

## Přestavitelné páky ploché • se šroubem, nerez

24441.0725



## Popis produktu

Přestavitelné páky ploché se používají tam, kde je prostor omezen nebo je požadována konkrétní poloha páky.

Přestavitelné páky ploché se vyznačují nízkou konstrukční výškou a jsou vhodné zejména pro použití ve stísněných prostorech nebo tam, kde nesmí páčka přechýlávat.

## Materiál

## Páka

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

## Vnitřní díly

- Nerez 1.4305

## Šroub

- Nerez 1.4305


## Krytka

- Plast, černá

## Obsluha

**Potáhnutím páčky** se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

| Rozměry        |                |                |                |                |                |                |                |                |  |      |  | Obj. č.    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | l <sub>1</sub> | d <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | l <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |            |
| [mm]           |                |                |                |                |                |                |                |                | [°C]                                                                                  |      | [g]                                                                                   |            |
| černá          |                |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| 40             | M12            | 32             | 23             | 42             | 4              | 4              | 56             | 145            | -30                                                                                   | 80   | 442                                                                                   | 24441.0725 |

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.