

Přestavitelné páky ploché • se šroubem, nerez

24441.1755



Popis produktu

Přestavitelné páky ploché se používají tam, kde je prostor omezen nebo je požadována konkrétní poloha páky.

Přestavitelné páky ploché se vyznačují nízkou konstrukční výškou a jsou vhodné zejména pro použití ve stísněných prostorách nebo tam, kde nesmí páčka přechýlovat.

Materiál

Páka

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat

Vnitřní díly

- Nerez 1.4305

Šroub

- Nerez 1.4305


Krytka

- Plast, světle šedá

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry											Obj. č.
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	min.	max.	
[mm]									[°C]		[g]
stříbrná											
40	M16	40	23	42	4	4	56	145	-30	80	472
									24441.1755		

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.