

Upínací rukojeti • DIN 99 24470.0110




Popis produktu

Materiál

- Ocel, bryněrovaná


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

l_1	l_2 ~	a	Rozměry b ~ [mm]	d_1	d_2 H7	d_3	h ~	 [g]	Obj. č.
šikmá, s hladkou dírou, provedení L – obrázek 1, Ocel									
100	95	7,5	18,5	16	12	25	47	140	24470.0110

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.