






T-držadla
24512.0020**Popis produktu****Materiál**

- Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Výkres s rozměry**Obr. 1****Obr. 2****Informace pro objednání**

d ₁ H7	l ₁	l ₂	Rozměry					Obj. č.
			h ₁	h ₂	t			
						[mm]		
s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1								
6	55	14	33	22	12	31	24512.0020	

Příklad použití

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.