


Tvarované rukojeti
24520.0002

Popis produktu


Materiál

- Ocel, bryněrovaná


Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2



Informace pro objednání

Rozměry								Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t	min.		
[mm]							[g]	
bez rýhování – obrázek 1, Ocel								
21	M4	12,5	18	10,5	10		26	24520.0002

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.