


Tvarované rukojeti
24520.0102

Popis produktu


Materiál

- Nerez 1.4305, matná


Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2



Informace pro objednání

d ₁	d ₂	d ₃	Rozměry					Obj. č.
			h ₁	h ₂	t			
			min.					
[mm]							[g]	
bez rýhování – obrázek 1, Nerez								
21	M4	12,5	18	10,5	10	26	24520.0102	

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.