


Tvarované rukojeti
24520.0129

Popis produktu


Materiál

- Nerez 1.4305, matná


Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2



Informace pro objednání

Rozměry							Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.		
[mm]						[g]	
s rýhováním – obrázek 2, Nerez							
31	M10	18,5	27	17	17	70	24520.0129

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.