

## Koule • DIN 319

24560.0632



## Popis produktu

Koule dle DIN 319 mají bezešvý leštěný povrch.

## Materiál

## Pouzdro

- Ocel, zinkovaná


## Koule

- Duroplast PF 31 DIN 7708, červená  
RAL 3003

## Montáž

**Poznámka pro montáž provedení M:** Naráží se lehkými údery, drží bez lepení. U protikusu postačuje lícování h9.


## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

| Rozměry                                                |                |                             |        |                        | <br>max. | <br>[g] | Obj. č.    |
|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                                         | d <sub>2</sub> | d <sub>4</sub><br>~<br>[mm] | h<br>~ | t <sub>2</sub><br>min. | [°C]                                                                                          |                                                                                              |            |
| se závitovou vložkou, provedení E – obrázek 2, červená |                |                             |        |                        |                                                                                               |                                                                                              |            |
| 32                                                     | M8             | 18                          | 29     | 12                     | 110                                                                                           | 26                                                                                           | 24560.0632 |

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.