

Šrouby s hvězdicí • plast
24750.0280



Popis produktu

Materiál


- Vičko**
- Termoplast PA, černá RAL 9005
- Držadlo**
- Termoplast PA 6, černá RAL 9005
- Šroub**
- Nerez

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné závit
nebo délky závitů, dle poptávky.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry								Obj. č.	
d ₁	d ₂	l	d ₃	l ₁	l ₂	min.	max.		
[mm]						[°C]			[g]
černá									
40	M6	28	16,5	22	9	-30	80	15	24750.0280

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.