

Upínací pouzdra • bez kontramatice, nerez

25050.0220



Popis produktu

Pomocí upínacích pouzder můžeme provádět jednoduše a levně veškerá spojení mezi hřídelí a nábojem (řetězová kola, ozubená kola, řemenice, vačky atd.)
Jedná se o samostředící bezvřetové upínací pouzdro s vnějším šestihranem v provedení chráněném proti korozi.
Obvodová házivost upínacího pouzdra je 0,03 mm.

Materiál

Vnější díl

- Nerez, niklovaná

Vnitřní díl

- Nerez, niklovaná

Matice


- Nerez, niklovaná, tvrzená

Další informace

Odkazy

Dbejte na montážní pokyny, příklady použití a technická data.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry				SW	Utahovací moment matice T_A max.	Přenosný krouticí moment M max.	Přenosné axiální zatížení F_a max.	Povrchový tlak na hřídel p_w max.	Povrchový tlak na náboj p_N max.	Díra v náboji D_1 H9	Průměr hřídele D_2 h9		Obj. č.
d_1	d_2	l_1	l_2	[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]	[mm]	[g]	
20	35	36	27	36	113	173,6	17,4	141	88	35	20	180	25050.0220

Příslušenství

	SW [mm]		Obj. č.
plochý klíč			
	36	428	25050.0836

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.