

Rychlospojky • s radiální výhylkou a přírubou

25100.0280



Popis produktu

Prostor šetřící rychlospojka s radiální výhylkou a přírubou pro mnohostranné použití, např. jako spojení mezi pístní tyčí a válcem.

Materiál

Příruba

- Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Spojková část

- Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Kontramatice

- Ocel, černá (ISO 4035/8675)

Montáž



Montáž, případně demontáž jednoduché robustní dvoudílné spojky se provádí pomocí T-drážky, odpadá manuální doseřizování. Tato rychlospojka se dá připojit ke každému pneumatickému a hydraulickému válci přípojným závitem.

Další informace


Poznámky

Tato spojka nesmí přenášet krouticí moment.

Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

Informace pro objednání

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	Rozměry							SW	Radiální výchylka x max.	Přípustné zatížení v tahu a tlaku max.		Obj. č.	
					l ₁	l ₂ min.	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	t						
					~												
[mm]													[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
se spojovací maticí – obrázek 2																	
M10 x 1,25	50	19	6,6	11	43,2	15	4,2	16	9	17	6,4	17	0,7	6,5	188	25100.0280	

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.