

Gumové dorazy • válcové

25150.0376



Popis produktu

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.
Tvrdość je 55 ± 5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Materiál

Podložka

- Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Závítová vložka

- Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Základní těleso


- Přírodní kaučuk (NR), černá

Další informace


Další produkty

- Stavitelné nohy, tlumící

Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry					Tuhost pružiny R ~ [N/mm]	Zatížitelnost max. [N]	Zdvih pružiny ~ [mm]	min. max. [°C]		[g]	Obj. č.
d1	l1	d2	s	t							
[mm]											
s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel											
75	30	M12	3	9	600	4500	7,5	-30	80	210	25150.0376

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.