

## Gumové dorazy • válcové

### 25150.0377



#### Popis produktu

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.  
Tvrdość je  $55 \pm 5$  ° Shore A. Jiné tvrdosti ( $40 \pm 5$  ° Shore A a  $70 \pm 5$  ° Shore A) dle poptávky.

#### Materiál

##### Podložka

- Ocel, zinkovaná, modře pokovená

##### Závitová vložka

- Ocel, zinkovaná, modře pokovená

##### Základní těleso


- Přírodní kaučuk (NR), černá

#### Další informace


#### Další produkty

- Stavitelné nohy, tlumící

#### Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

#### Informace pro objednání

| Rozměry                              |    |     |   |   | Tuhost pružiny R<br>~<br>[N/mm] | Zatížitelnost max.<br>[N] | Zdvih pružiny<br>~<br>[mm] | min.   max.<br>[°C] |    | [g] | Obj. č.    |
|--------------------------------------|----|-----|---|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|----|-----|------------|
| d1                                   | l1 | d2  | s | t |                                 |                           |                            |                     |    |     |            |
| [mm]                                 |    |     |   |   |                                 |                           |                            |                     |    |     |            |
| s vnitřním závitem – obrázek 1, Ocel |    |     |   |   |                                 |                           |                            |                     |    |     |            |
| 75                                   | 40 | M12 | 3 | 9 | 450                             | 4500                      | 10                         | -30                 | 80 | 290 | 25150.0377 |

#### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.