

## Gumové dorazy • tvar komolého kužele

25150.0838



### Popis produktu

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.  
Tvrdost je  $55 \pm 5$  ° Shore A. Jiné tvrdosti ( $40 \pm 5$  ° Shore A a  $70 \pm 5$  ° Shore A) dle poptávky.

### Materiál

#### Podložka

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

#### Základní těleso

- NBR

#### Šroub


- Ocel, zinkovaná, pasivovaná

### Další informace


#### Další produkty

- Stavitelné nohy, tlumící
- Silikonové dorazy, tvar komolého kužele

### Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

### Informace pro objednání

| Rozměry                      |                |                |                |                |   | Tuhost pružiny R<br>~<br>[N/mm] | Zatížitelnost max.<br><br>[N] | Zdvih pružiny<br>~<br>[mm] | <br>min.   max.<br>[°C] |    | <br>[g] | Obj. č.    |  |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| d <sub>1</sub>               | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | s |                                 |                               |                            |                                                                                                              |    |                                                                                              |            |  |
| [mm]                         |                |                |                |                |   |                                 |                               |                            |                                                                                                              |    |                                                                                              |            |  |
| se šroubem – obrázek 2, Ocel |                |                |                |                |   |                                 |                               |                            |                                                                                                              |    |                                                                                              |            |  |
| 38                           | M8             | 10             | 24,5           | 32             | 2 | 125                             | 1200                          | 9,5                        | -30                                                                                                          | 80 | 47                                                                                           | 25150.0838 |  |

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.