

Gumové dorazy • nízké provedení

25150.1133



Popis produktu

Pro elastické, tlumící a hluk snižující uložení. Mimoto chrání povrchy. Gumový doraz je možno použít i jako distanční prvek nebo jako patku stavitelné nohy.
Tvrдост je 70 ±5° Shore A.

Materiál


Podložka

- Ocel, zinkovaná, pasivovaná


Základní těleso

- NBR

Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry						Tuhost pružiny R	Zatížitelnost max.	Zdvih pružiny	 min. max.			Obj. č.
d ₁	h	d ₂ +0,5	d ₃ +0,5	s ₁	s ₂	[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		[g]	
s průchozí dírou – obrázek 1												
32	9	5	9	2	1,1	548	1233	2,25	-30	120	16	25150.1133

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.