

## Odpružené elementy • s čípkem a zářezem - palce

### 2B020.0148



#### Popis produktu

K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím. Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přitlačný nebo odtlačující prvek.

#### Materiál

##### Čípek

- Nerez 1.4305 (ASTM-A-582), nitridovaná

##### Pouzdro


- Nerez 1.4305 (ASTM-A-582)

##### Pružina

- Nerez

#### Značení

Standardní pružina: bez značení



standardní pružina



zesílená pružina

#### Další informace

#### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky. Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

- Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

#### Odkazy


Tabulku pro přepočet naleznete v technické příloze.

Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).

#### Další produkty

- Odpružené elementy, s čípkem a zářezem

#### Výkres s rozměry




#### Informace pro objednání

| Rozměry                                         |         |       |                |         |     | Zdvih<br>s | Síla pružiny <sup>1)</sup> |                | <br>min.   max. | <br>[oz] | Obj. č. |            |
|-------------------------------------------------|---------|-------|----------------|---------|-----|------------|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| d <sub>1</sub>                                  |         | Závit | d <sub>2</sub> |         | l   |            | F <sub>1</sub>             | F <sub>2</sub> |                                                                                                      |                                                                                               |         |            |
|                                                 | [palec] |       |                | [palec] |     | [palec]    | ~<br>[lb]                  | ~              | [°F]                                                                                                 |                                                                                               |         |            |
| nerez, standardní pružina, bez zajištění závitu |         |       |                |         |     |            |                            |                |                                                                                                      |                                                                                               |         |            |
| 3/8-16                                          | 3/8     | 0,375 | 2A-UNC         | 0,186   | 5/8 | 0,11       | 1,5                        | 4,5            | -22                                                                                                  | 482                                                                                           | 0,18    | 2B020.0148 |

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.