

## Odpružené elementy • s čípkem a zářezem - palce

2B020.0176



### Popis produktu

K polohování, spínání, zajišťování a k dalším podobným aplikacím. Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přitlačný nebo odtlačující prvek.

### Materiál

#### Čípek

- Nerez 1.4305 (ASTM-A-582), nitridovaná

#### Pouzdro


- Nerez 1.4305 (ASTM-A-582)

#### Pružina

- Nerez

### Značení

Zesílená pružina: dvě podélné značky



standardní pružina



zesílená pružina

### Další informace

### Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky. Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

- Tento produkt je vyroben v palcových mírách.

### Odkazy


Tabulku pro přepočet naleznete v technické příloze.

Zajištění závitu: Polyamidová kapka (detaily naleznete v technické příloze).

### Další produkty

- Odpružené elementy, s čípkem a zářezem

### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání

| Rozměry                                       |       |                |        | Zdvih<br>s | Síla pružiny <sup>1)</sup> |                     | min.   max. | [oz]      | Obj. č.            |
|-----------------------------------------------|-------|----------------|--------|------------|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------------------|
| d <sub>1</sub>                                | Závit | d <sub>2</sub> | l      |            | F <sub>1</sub><br>~        | F <sub>2</sub><br>~ |             |           |                    |
| [palec]                                       |       | [palec]        |        | [palec]    | [lb]                       |                     | [°F]        |           |                    |
| nerez, zesílená pružina, bez zajištění závitu |       |                |        |            |                            |                     |             |           |                    |
| 5/16-18                                       | 5/16  | 0,313          | 2A-UNC | 0,135      | 37/64                      | 0,084               | 3,8   13    | -22   482 | 0,123   2B020.0176 |

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.