

Boční odpružené kolíky • hladké provedení, bez utěsnění - palce

2B150.0060



Popis produktu

Použití pro polohování nebo přitlačování např. při lakování a tryskání.

Materiál

Pouzdro

- Hliník Al

Pružina

- Nerez

Kolík

- Termoplast POM, bílý

Montáž

Montuje se nalisováním.

Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = osová vzdálenost,

y = výška obrobku,

w = délka obrobku,

x = velikost odtlačení,

s = zdvih,

z = průměr dorazu

Výpočet velikosti x :

y je větší nebo rovno než $l_2 - d_2/2$,

$$\text{pak } x = d_2/2 - s$$

nebo

y je menší než $l_2 - d_2/2$,

$$\text{pak } x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \cdot 0,123]$$

Značení


Slabá pružina = pružina z nerez

Další informace

Další produkty

- Excentry, pro boční odpružené kolíky, hladké - palce

Výkres s rozměry



Informace pro objednání


Rozměry		Síla pružiny	Rozměry		Zdvih	Montážní otvor	 max.		Obj. č.
d ₁	d ₂	F max. ¹⁾ ~	l ₁ -0,08	l ₂	s	D H8			
[palec]		[lb]	[palec]		[palec]	[palec]	[°F]	[oz]	
Kolík: Termoplast/Slabá pružina									
7/16	0,197	4,5	0,433	0,263	0,06	7/16	176	0,062	2B150.0060

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₁ [palec]	 [oz]	Obj. č.
montážní nářadí			
	7/16	1,749	22150.0831

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.