

## SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • TPE-jemná / TPE-střední; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

### 3013.040



#### Popis produktu

Série SIMPLEX 3013 je dostupná s kombinací vložek TPE-jemná / TPE-střední. Obě vložky jsou z termoplastického elastomeru a na rozdíl od běžných gumových kladiv nezaněchávají žádný nežádoucí černý oděr.

Modrá vložka TPE-jemná (série 3201) je nejměkčí vložka série SIMPLEX, silně tlumící a tím vhodná pro citlivé práce.

Středně tvrdá, šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje větší sílu úderu, srovnatelnou s vložkou z gumového kompozitu (série 3202).

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojité lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm. Provedení o průměru 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (3013.082).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojité lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm.
- Provedení o průměru 80 mm k dostání také s extra krátkou násadou (3013.082).

#### Oblasti použití

Pokládka přírodního kamene, zednické práce a pokládka schodů, sádkartonové konstrukce, montáž nábytku, montáž oken a dveří, truhlářské práce, umíst'ování rekonstrukčních stěn, polohování trámů

#### Materiál

##### Násada

- Dřevo

##### Úderná vložka 1

- TPE-jemná, modrá
- Bez oděru
- Měkká

##### Úderná vložka 2

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

##### Plášť

- Temperovaná litina

#### Informace pro objednání

| Ø  |     |     | Rozměry | Délka x šířka x výška |     | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Obj. č.  |
|----|-----|-----|---------|-----------------------|-----|---------------|-------------------|-------------|----------|
|    |     |     | [mm]    |                       |     |               |                   |             |          |
| 40 | 115 | 325 |         | 325 x 115 x 40        | 620 | 4030618300618 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3013.040 |

**Příklad použití**











## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.