

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • Gumový kompozit, s "nohou"; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3022.280



Popis produktu

Série SIMPLEX 3022 je oboustranně osazená vložkami z gumového kompozitu. Tato středně tvrdá gumová vložka (série 3022) je absolutně nejprodávanejší. Má velmi malé opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Firma Halder nyní tento prodejní hit dále vyvinula: Gumová vložka s "nohou" (3022.2) svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zadům.

Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.

Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojité lakovaná a tím odolná proti znečištění.

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dispozici v průměrech od 60 mm do 80 mm, také jako perlík (3022.261).

Provedení o průměru 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (obj. č. 3022.282).

Vlastnosti výrobku:

- Další vývoj prodejního hitu Halder: Gumová vložka s "nohou" (3022.2) zajišťuje práci šetrnější k zadům a snižuje potřebu se ohýbat.
- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek gumový kompozit / gumový kompozit s "nohou" (černé, středně tvrdé, tlumící, pachově neutrální, odolné proti opotřebení).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vysokou odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojité lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 60 mm a 80 mm a také jako perlík.
- Provedení o průměru 80 mm je k dostání také s extra krátkou násadou (3022.282).

Oblasti použití

Zahradní a terénní úpravy, dláždění, usazování obručků, zednické práce a pokládka schodů, stavba plotu, stavba lešení, stavba stanů, stavba montovaných domů, tesařské práce, opravárenské / údržbářské práce

Tohle kladivo se vyznačuje speciální vložkou s "nohou", která byla zabudovaná do těla.

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá, s "nohou"
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø			Rozměry	Délka x šířka x výška		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]						
80	175	490		490 x 175 x 80	2920	4030618312383	AAA905c002	21-04-09-16	3022.280

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.