

Box SIMPLEX Plus • SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik, navíc jedna vložka TPE-jemná a jedna vložka TPE-střední + zimní čepice 3027s022



Popis produktu

Tento Box SIMPLEX PLUS od firmy Halder obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 3027.280 a také navíc dvě otěruvzdorné vložky a zimní čepici HALDER. SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, které nabízí kombinaci vložek z gumového kompozitu / superplastiku, je nepostradatelným společníkem pro velké množství aplikací.

Tento prodejní hit firmy Halder byl dále vylepšen: Gumová vložka s důmyslným tvarem s "nohou" umožňuje kladivu stát bezpečně na hlavě a snižuje tak potřebu se ohýbat, což činí práci mnohem ergonomičtější a šetrnější k zádkám. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Superplastik vložka umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Kromě toho tento reklamní box obsahuje jednu náhradní vložku (jemná, bez oděru, obj. č. 3201.080) a jednu vložku TPE-střední (středně tvrdá, bez oděru, obj. č. 3203.080), která umožňuje jak pokládku přírodního kamene a desek s citlivým povrchem, tak i polohování trámů, aniž by za sebou zanechávala nepříjemné černé šmouhy. Jako doplněk je v boxu i zimní čepice Halder.

Vlastnosti produktu:

Reklamní box, který je dodáván spolu se SIMPLEX-kladivem s měkkou vložkou 3027.280, dvěma dalšími vložkami a zimní čepicí HALDER.

- SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou s kombinací vložek z gumového kompozitu s "nohou" (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
- Další nejprodávanější produkt firmy HALDER: Gumová vložka s "nohou" zajišťuje práci šetrnější k zádkám a snižuje potřebu se ohýbat.
- Obsahuje navíc jednu vložku TPE-měkkou (jemná, bez oděru, obj. č. 3201.080) a jednu vložku TPE-střední (středně tvrdá, bez oděru, obj. č. 3203.080)
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojité lakovaná (odolná proti znečištění).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- KLASIKA v oblasti stavebnictví / zahradních a terénních úprav, ale je také ideální pro tesařské práce. Podstatně delší životnost v porovnání s běžným gumovým kladivem. Větší síla úderu díky vložce ze superplastiku. Extra otěruvzdorné vložky umožňují uživateli pokládat přírodní kameny a desky s citlivým povrchem, aniž by za sebou zanechávaly nepříjemné černé šmouhy.

Oblasti použití

Pro zahradní a terénní úpravy

Informace pro objednání

Rozměry Délka x šířka x výška [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
180 x 100 x 575	3600	4030618312017	AAA905c002	21-04-09-16	3027s022

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.