

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • Gumový kompozit / měkký kov; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3029.050



Popis produktu

Série SIMPLEX 3029 obsahuje kombinaci vložek z gumového kompozitu / měkkého kovu. Středně tvrdá gumová vložka (série 3202) je velmi odolná opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojité lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm a v průměrech 60 mm a 80 mm také s gumovou vložkou a s "nohou".

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek z gumového kompozitu (černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná opotřebení) / měkkého kovu (stříbrná, tvrdá, žáruvzdorná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojité lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm a v průměrech 60 mm a 80 mm s gumovou vložkou a s "nohou".
- Měkká kovová vložka je vyrobena z hliníku a nahrazuje běžná olověná kladiva.

Oblasti použití

Konstrukce forem, stavba zařízení, montáž a opravy motorových a nákladních vozidel

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- Gumový kompozit, černá
- Středně tvrdá
- tlumící
- Pachově neutrální
- Nízké opotřebení

Úderná vložka 2

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø	Rozměry		Délka x šířka x výška	 [g]	GTIN	profil@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
								
50	135	370	370 x 135 x 50	1200	4030618302346	AAA905c002	21-04-09-16	3029.050

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.