

SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • TPE-střední / měkký kov; s tělem z temperované litiny a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3039.040



Popis produktu

Série SIMPLEX 3039 je dostupná s kombinací vložek TPE-střední / měkký kov.
Šedá vložka TPE-střední (série 3203) umožňuje srovnatelnou sílu úderu jako černá gumová vložka. Nezůstává ale nežádoucí černý oděr.
Stříbrná hliníková vložka z měkkého kovu (série 3209) je tvrdá, žáruvzdorná a nahrazuje klasické olověné kladivo.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojité lakovaná a tím odolná proti znečištění.
Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To šetří nejen peníze, ale také přírodní zdroje.
Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 80 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-střední (šedá, středně tvrdá, bez oděru) / měkký kov (stříbrná, tvrdá, žáruvzdorná).
- Tělo z temperované litiny s integrovaným ochranným pouzdem násady a vynikající odolností proti prasknutí.
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojité lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 80 mm.

Oblasti použití

Konstrukce forem, stavba zařízení, montáž a opravy motorových a nákladních vozidel

Materiál

Násada

- Dřevo

Úderná vložka 1

- TPE-střední, šedá
- Bez oděru
- Středně tvrdá

Úderná vložka 2

- Měkký kov, stříbrná
- tvrdé
- Žáruvzdorná

Plášť

- Temperovaná litina

Informace pro objednání

Ø			Rozměry	Délka x šířka x výška		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			[mm]						
40	115	325		325 x 115 x 40	685	4030618305705	AAA905c002	21-04-09-16	3039.040

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.