

## SIMPLEX-kladiva s měkkou vložkou • Nylon; s hliníkovým tělem a vysoce kvalitní dřevěnou násadou

3108.060



### Popis produktu

Série SIMPLEX 3108 je oboustranně osazená nylonovými vložkami. Tato bílá vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdéší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstříkovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají. Navíc je odolná proti olejům a tukům. Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrům násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu. Lze tak zpracovávat materiály citlivé na prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplňitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Toto provedení je k dispozici od průměru 30 mm do 60 mm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s nylonovými vložkami na obou stranách (bílé, tvrdé, odolné proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolné proti olejům a tukům).
- Extra lehké hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrům násady umožňuje uživateli dobrou kontrolu a vlastní stanovení síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
- Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada, v oblasti držadla dvojitě lakovaná (odolná proti znečištění).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplňitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání od průměru 30 mm do 60 mm.

### Oblasti použití

Seřizování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, konstrukce forem, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, tvarování plechu, opravárenské a údržbářské práce

### Materiál

#### Násada

- Dřevo

#### Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

#### Plášť

- Hliník Al

### Informace pro objednání

Ø			Rozměry			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
			Délka x šířka x výška	[mm]					
60	150	405	405 x 150 x 60		930	4030618300557	AAA905c002	21-04-09-16	3108.060

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.