

SUPERCRAFT-kladiva s měkkou vložkou • s lakovanou, ergonomicky tvarovanou násadou z hickory, tlumící vibrace a zaoblenou vložkou

3366.230



Popis produktu

Oproti standardní řadě obsahuje tato série (3366.2) na jedné straně zaoblenou vložku. Ta díky chybějícím hranám brání poškození materiálu nebo otiskům. Vložky nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručují maximální pevnost s nejdélší životností. Jsou z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu jsou tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípavají. Trubka hlavy kladiv SUPERCRAFT je naplněna ocelovým šrotom. To znamená, že při nárazu na obrobek je energie úderu přenesena s mírným zpožděním. Snížený zpětný odraz zaručuje dokonalé absorbování energie. Výsledkem je pak velmi silný úder. Navíc je práce s kladivy SUPERCRAFT výrazně bezpečnější, šetrnejší ke kloubům a méně hlučná než s běžnými ocelovými kladivy.

Ergonomicky tvarovaná, lakovaná a velmi stabilní násada z hickory tlumí vibrace. Ochranné pouzdro násady předchází chybňům úderům. Bezpečné spojení násady a hlavy je zaručeno díky hliníkovému klínu a pojistnému kolíku. Všechny svary jsou kompletně robotické. Extrémně těsný a kvalitní svar mezi úderovou plochou a hlavou kladiva brání unikání šrotové náplně i při maximálním zatížení. Odolná vrstva práškové barvy chrání před korozí. Násada a vložky jsou vyměnitelné. Toto provedení je k dostání v průměru 25 mm, 30 mm a 40 mm.

Vlastnosti výrobku:

- Bezodrazové, pro velmi silné údery.
- Zaoblená vložka na jedné straně.
- Brání poškození a otiskům.
- Tlumí hluk a je šetrně ke kloubům.
- Vložky ze speciálního nylonu s maximální pevností.
- Kompletně roboticky svařené.
- Tlumící vibrace, ergonomicky tvarovaná, velmi stabilní a lakovaná násada z hickory.
- Ochranné pouzdro násady předchází chybňům úderům.
- Násada a vložky vyměnitelné.
- K dostání v průměrech 25 mm, 30 mm a 40 mm.

Oblasti použití

Klempířské práce, skládací a ohýbací práce, čalounické/sedlářské práce, zatloukání hřebíků

Materiál

Násada

- Hickora

Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- tlumí hluk
- velmi vysoká síla úderu

Informace pro objednání

Ø	Rozměry	Délka x šířka x výška	[g]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.	
30	110	330	330 x 118 x 32	460	4030618312536	AAA905c002	21-04-09-16	3366.230

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.