

SIMPLEX-perlík • Nylon; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

3708.081



Popis produktu

SIMPLEX-perlík série 3708 je oboustranně osazen nylonovými vložkami. Tato bílá vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípavají. Navíc je odolná proti olejům a tukům. Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajíšťuje díky silnějším stěnám a výztuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajíšťuje velkou sílu úderu. Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Má ergonomický tvar a protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost). Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje. Tento perlík je k dostání v průměru 80 mm s celkovou hmotností 3640 g a celkovou délku 80 cm.

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-perlík je oboustranně osazen nylonovými vložkami (bílé, tvrdé, odolné proti opotřebení, žádné vyštípnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolné proti olejům a tukům)
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměru 80 mm (celková hmotnost 3640 g).

Oblasti použití

Velmi vysoká síla úderu, seřizování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, montáž domů, konstrukce forem, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, tvarování plechu, opravárenské a údržbářské práce

Materiál

Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

Vložky

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

Plášt'

- Temperovaná litina zesílená, černá

Informace pro objednání

∅	Rozměry	Délka x šířka x výška [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
80	175	800	800 x 175 x 80	3640	4030618304852	AAA938c002	21-04-09-20

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.