

## SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou • Superplastik / nylon; se zesíleným tělem z temperované litiny a násadou ze skelného laminátu

3778.060



### Popis produktu

Série SIMPLEX 3778 disponuje kombinací vložek superplastik / nylon. Superplastik vložka (série 3207) umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka. Je to středně tvrdá plastová vložka z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější i proti opotřebení.

Nylonová vložka (série 3208) nabízí vynikající vlastnosti úderu a zaručuje maximální pevnost s nejdélší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštipává. Navíc je odolná proti olejům a tukům.

Černé, zesílené tělo z temperované litiny zajišťuje díky silnějším stěnám a výztuhám vysokou stabilitu. Zvýšení hmotnosti zajišťuje větší sílu úderu.

Velmi stabilní násada ze skelného laminátu vykazuje vysokou odolnost proti prasknutí. Je ergonomicky tvarovaná a má protiskluzové držadlo. Má hladký povrch a je anorganická (necitlivá na vlhkost).

Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.

Toto provedení je k dostání v průměrech od 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík (3778.081).

Vlastnosti výrobku:

- SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek superplastik (bílá, středně tvrdá, velmi odolná) / nylon (bílá, tvrdá, velmi odolná proti opotřebení, žádné vyštipnutí i při teplotách pod bodem mrazu, odolná proti olejům a tukům).
- Zesílené tělo z temperované litiny s vysokou stabilitou zvyšuje díky větší hmotnosti sílu úderu.
- Velmi stabilní násada ze skelného laminátu s dlouhou životností a protiskluzovým držadlem, anorganická (necitlivá na vlhkost).
- Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
- K dostání v průměrech od 30 mm do 80 mm a rovněž jako perlík (3778.081).

### Oblasti použití

Seřizování obrobků, montáž obrobků s ostrými hranami, bytová výstavba, konstrukce forem, stavba zařízení, stavba hal, ocelové konstrukce, stavba výstavních stánků, tvarování plechu, opravárenské a údržbářské práce

### Materiál

#### Násada

- Skelný laminát s gumovým držadlem

#### Úderná vložka 1

- Superplastik, bílá
- Středně tvrdá
- Velmi odolná
- Odolná proti opotřebení

#### Úderná vložka 2

- Nylon, bílá
- tvrdé
- Velmi odolná proti opotřebení
- bez vyštipnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
- Odolná proti olejům a tukům

#### Pláště

- Temperovaná litina zesílená, černá

### Informace pro objednání

∅	Rozměry	Délka x šířka x výška	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Obj. č.
60	150	410	410 x 150 x 60	1750	4030618306405 AAA905c002	21-04-09-16 3778.060

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.